



**DESCRIÇÃO**

Kit Protetor facial para uso contra arco elétrico atendendo integralmente a NR-10, equipamento composto de visor confeccionado em policarbonato verde claro, o qual permite o reconhecimento de cores e sinais de trânsito, sendo o mesmo fixado a um suporte basculante confeccionado em polímero na cor preta em forma de arco por meio de cinco pinos de polímero preto dispostos na parte frontal e nas laterais, queixeira disponível em duas opções, sendo em polietileno preto ou em policarbonato verde claro no mesmo tom do visor, fixada à parte inferior do visor por meio de três pinos em polímero preto. O suporte é acoplado ao capacete através de encaixe nas fendas laterais do casco. Protetor facial para uso com o Capacete de segurança Classe B - Tipo II, CA Nº 14.712, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR 8221 para tensão até 30.000 volts (fabricante do capacete: Ledan Indústria e Comércio Ltda). - ATPV do conjunto igual a 18,4 cal/cm<sup>2</sup> conforme Norma ASTM F2178 - 2017, Risco 2 conforme Norma NFPA 70E -2012.

Proteções oferecidas:

- Proteção contra choques elétricos e agentes térmicos provenientes do arco elétrico.
- Proteção contra Alto Impacto (" + " ).
- Proteção contra Radiação Ultravioleta ("U6").
- Filtro de Luz Visível ("L2").
- Filtro contra radiação infravermelha ("R4").

**APLICAÇÕES**

Para uso em locais com possibilidade de ocorrência de arco elétrico como plantas elétricas, aberturas de painéis, linhas aéreas, cabines primárias ou qualquer outro ambiente com características similares.

**NORMAS APLICÁVEIS**

ANSI / ISEA Z87.1 - 2015 e ANSI Z80.3 - 2010  
ASTM F2178 - 2017  
NFPA 70E - 2012

**LAUDO DE ENSAIO**

Nº 1.126.727 - 203 - IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS  
Nº 85.403 - IEE/SP - INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MTE**

CA Nº 46.765

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL**

6506.10.00

**EMBALAGEM UNITÁRIA**

Caixa de papelão com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Dimensão 230 x 230 x 325mm. Nesta embalagem contém i(um) kit.

**ESTOCAGEM**

Manter o kit guardado dentro da embalagem individual em local limpo, fresco e arejado.

**MANUTENÇÃO**


Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

**VIDA ÚTIL**

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

**REFERÊNCIA**

Kit Protetor Facial para Arco Elétrico 158 ARC



Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs: